



## Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 15 darabos, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	633816 6
GTIN	4018754260713
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 637200 sz. 6-szög dugókulcs fejekkel.

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek: 11 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Hosszabbító: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

### Műszaki leírás

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	15
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csomagolás	ABS műanyag doboz

Hossz	322 mm
Szélesség	134 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8