



Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 19 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	633916 12
GTIN	4018754260751
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 637000 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 14 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm méret

Keresztmarkolat: 1 db 635700 sz.

Hosszabbító: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-22 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Profil	12-szög dugókulcs
Tartalom (db)	19

Hossz	322 mm
Szélesség	134 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Áttolható kerepes hajtósár rövid nyéllal, 1/4 col	632600