




## Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 24 darabos, Típus: 12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	634316 12
GTIN	4018754260447
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 637000 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 – M12 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 11 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 1 db 637310 sz. 16 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637600 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Keresztmarkolat: 1 db 635700 sz.

Toldószárak: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs

Profil	Hatszögkulcs
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-10 mm
Tartalom (db)	24
Kulcsnyílás méret	Metrikus
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	413 mm
Szélesség	230 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637600 6
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 3 mm	637600 3
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm	637600 7
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637600 8
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637310 16
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637600 4
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637600 10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637600 5
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75