



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 15 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	637714 12
GTIN	4018754260867
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 642100 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 12 db 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret

2 toldószár: 641000 sz. 130; 255 méret

1 kerepes hajtószer: 640100 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Tartalom (db)	15
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-32 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Profil	12-szög dugókulcs
Csomagolás	ABS műanyag doboz

Hossz	413 mm
Szélesség	226 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255