



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 15 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	637714 6
GTIN	4018754260874
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 642200 sz. 6-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 12 db 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret

2 toldószár: 641000 sz. 130; 255 méret

1 kerepes hajtószár: 640100 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Tartalom (db)	15
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-32 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz

Hossz	413 mm
Szélesség	226 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255