



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 22 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	637816 6
GTIN	4018754260904
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 642200 sz. 6-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 16 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300

Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Profil	6-szög dugókulcs
Tartalom (db)	22
Csatlakozó négyszög	1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-32 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130