



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 28 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	637916 12
GTIN	4018754260843
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 642100 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 22 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-32 mm
Tartalom (db)	28
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csatlakozó négyszög	1/2 coll

Profil	12-szög dugókulcs
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs