



## Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 28 darabos, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	637916 6
GTIN	4018754260850
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 642200 sz. 6-szög dugókulcs fejekkel.

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek: 22 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

### Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Tartalom (db)	28
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-32 mm

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

---

## Tartozék

Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2