



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 31 darabos, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	638016 12
GTIN	4018754260881
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.** 642100 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel és belső hatlapú csavarokhoz M5 – M18 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 17 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret

6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 643200 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Profil	12-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm

Kulcsnyílás méret	Metrikus
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-32 mm
Tartalom (db)	31
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643200 7
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643200 4
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643200 12
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643200 14
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643200 5
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130