

**Bit készlet 10 darabos, torziós zónával, Típus: KPS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	675671 KPS
GTIN	4013288033772
Árucikk kategória	63H

Leírás**Tartalma:**

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret

Gyorscsatlakozó szár: 1 db

Műszaki leírás

Bit hatszög szár	C 6,3
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Gyártó jelölése	Bit-Check 10 Universal 1
Tartalom (db)	10

Termék fajtája

Bit szerszám

Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával
Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm

675220 3/25

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával
Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm

675200 3/25

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával
Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm

675200 1/25

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával
Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm

675220 2/25

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával
Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm

675200 2/25

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával
Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm

675220 1/25