



## LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 26W



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081265 26
GTIN	5708997354407
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

**NOVA munkalámpák** integrált fogantyúval. Nagy teljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

### Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	29 W
Fényáram	400 - 4000 lm
IP védettségi osztály	IP 67
Fény színe	6000 K

Súly	2380 g
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	100 - 240 V
Teljes szélesség	88 mm
Teljes hossz	235 mm
Teljes magasság	233 mm
Csatlakozó kábel hossza	5 m
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	NOVA 4K
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Sugárzó