



LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 42W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081265 42
GTIN	5708997354421
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

NOVA munkalámpák integrált fogantyúval. Nagy teljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Súly	2660 g
Teljesítményfelvétel	42 W
Fény színe	6000 K
IP védettségi osztály	IP 67

Fényáram	600 - 6000 lm
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	100 - 240 V
Teljes hossz	267 mm
Teljes szélesség	87 mm
Teljes magasság	262 mm
Csatlakozó kábel hossza	5 m
ATEX zóna	Nincs
Gyártó jelölése	NOVA 6K
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Sugárzó