



LED-es akkus munkalámpa, Típus: 26



Rendelési adatok

Rendelés száma	081254 26
GTIN	5708997354414
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

NOVA munkalámpák integrált fogantyúval. Nagyteljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető. A Dual rendszernek köszönhetően mind mobil reflektorként, mind vezetékkel is használható. Töltöttségi szint kijelző, hátralévő működési idő kijelzés, fényerő szabályozható 5 fokozatban.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Töltőkészülékkel.

Műszaki leírás

Fényáram	400 - 4000 lm
IP védettségi osztály	IP 67

Energiaellátás	Akkus
Világítási idő	1 - 14 óra
ATEX zóna	Nincs
Színhőmérséklet	6000 K
Akkumulátor-feszültség	11,1 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	4,4 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes hossz	235 mm
Teljes magasság	233 mm
Teljes szélesség	88 mm
CRI érték	80
Súly	1780 g
Teljesítményfelvétel	29 W
Gyártó jelölése	NOVA 3K C+R
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor kapacitás 4400 mAh	081431 4400
--	-------------