



## LED-es akkus munkalámpa, Típus: 42



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081254 42
GTIN	5708997354438
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

**NOVA munkalámpák** integrált fogantyúval. Nagyteljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető. A Dual rendszernek köszönhetően mind mobil reflektorként, mind vezetékkel is használható. Töltöttségi szint kijelző, hátralévő működési idő kijelzés, fényerő szabályozható 5 fokozatban.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Töltőkészülékkel.

### Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	5,2 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	1

IP védettségi osztály	IP 67
Akkumulátor-feszültség	11,1 V
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	600 - 6000 lm
ATEX zóna	Nincs
Energiaellátás	Akkus
Világítási idő	1 - 12 óra
Teljes szélesség	92 mm
Teljes hossz	275 mm
Teljes magasság	275 mm
CRI érték	80
Súly	2600 g
Teljesítményfelvétel	42 W
Gyártó jelölése	NOVA 5K 42W
Termék fajtája	Munkalámpa