



## LED-es akkus felületvilágító lámpa, Teljesítményfelvétel: 18W



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081266 18
GTIN	5708997354513
Árucikk kategória	08C

### Leírás

**Kivitel:**

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással.  
2 fényerő fokozattal és akár 3 óra világítási időtartammal. Acél, porszórt bevonatú talp.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Alkalmazható:**

Három lábú állvány 081252 sz. 1,35-3 méret.

### Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Fényáram	2500 lm
IP védettségi osztály	IP 54
Színhőmérséklet	6500 K
ATEX zóna	Nincs

Akkumulátor-feszültség	11,1 V
Világítási idő	3 óra
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Teljes magasság	280 mm
Teljes szélesség	103 mm
Teljes hossz	288 mm
Fényáram 2 fokozat	750 lm
CRI érték	80
Súly	1600 g
Gyártó jelölése	VEGA 1500 C+R
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa