

**HOLEX****Akkus LED reflektor, Teljesítményfelvétel: 20****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 081286 20     |
| GTIN              | 4045197796295 |
| Árucikk kategória | 02A           |

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus LED-es munkalámpa ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fénytelsítmény, alacsony energiafogyasztás.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

SMD-LED-es munkalámpák tejjüveggel a homogén és kellemes megvilágítás érdekében.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Töltőkészülékkel.

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Akkumulátor típus     | Lítium-ion |
| Fényáram              | 1600 lm    |
| ATEX zóna             | Nincs      |
| IP védettségi osztály | IP 65      |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Akkumulátor-feszültség             | 7,4 V      |
| Akkumulátor kapacitás              | 8 Ah       |
| Világítási idő                     | 3 óra      |
| Energiaellátás                     | Akkus      |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1          |
| Teljes hossz                       | 202 mm     |
| Teljes magasság                    | 202 mm     |
| Teljes szélesség                   | 55 mm      |
| Súly                               | 1450 g     |
| Teljesítményfelvétel               | 20 W       |
| Termék fajtája                     | Munkalámpa |