

HOLEX**LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 60W****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081287 60
GTIN	4045197796400
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

SMD-LED-es munkalámpák tejüveggel a homogén és kellemes megvilágítás érdekében, valamint két fröccsenő víznek ellenálló csatlakozó aljzat.

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**
- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

2 fröccsenő víznek ellenálló aljzattal.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Súly	3330 g
Teljesítményfelvétel	60 W

Energiaellátás	Vezetékes
Fényáram	2250 - 4500 lm
IP védettségi osztály	IP 54
Névleges feszültség	230 V
Teljes szélesség	292 mm
Teljes hossz	292 mm
Teljes magasság	80 mm
Csatlakozó kábel hossza	5 m
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Sugárzó