



Univerzális bit készlet 30 darabos



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 675791 |
| GTIN | 4013288191595 |
| Árucikk kategória | 63H |

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 2 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675380 sz. 2 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675240 sz. 1-1 db 3; 4; 5; 6; 8 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: hasonló mint a 675550 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 675350 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1 db 1,0x5,5 méret

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

Műszaki leírás

| | |
|--------|-------------------------|
| Profil | Csavarhúzó Phillips-hez |
| Profil | Pozidriv csavarhúzó |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
| Profil | Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz |
| Profil | 6-szög rátűzőkulcs |
| Gyártó jelölése | Bit-Check 30 Universal 1 |
| Termék fajtája | Bit szerszám |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K | 675020 6,3K |
| Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónávkemény Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm | 675380 2/25 |
| Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX25 | 675350 TX25 |
| Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 8 mm | 675240 8 |
| Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX20 | 675350 TX20 |
| Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX40 | 675350 TX40 |
| Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm | 675240 3 |
| Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm | 675200 1/25 |
| Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm | 675240 4 |
| Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm | 675240 5 |
| Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm | 675520 1/25 |
| Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm | 675240 6 |
| Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónávkemény Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm | 675380 3/25 |
| Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm | 675200 3/25 |
| Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX10 | 675350 TX10 |
| Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX30 | 675350 TX30 |

| | |
|--|-------------|
| Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónávalkemény Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm | 675380 1/25 |
| Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm | 675200 2/25 |
| Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3furattal Torx® profil TX15 | 675350 TX15 |