



Bit készlet, nemesacél „Stainless” 30 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	675796
GTIN	4013288115126
Árucikk kategória	63H

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675490 sz. 1 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675492 sz. 2 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675494 sz. 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 5,5 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675496 sz. 2 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 3 db TX20 méret; 3 db TX25 méret; 2 db TX30 méret; 1 db TX40 méret

„Rapidadaptor Stainless” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,35 méret

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög rátűzőkulcs

Gyártó jelölése	Bit-Check 30 Stainless 1
Bit hossza	25 mm
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Tartalom (db)	30
Színjelölés	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675492 3/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675492 2/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675490 3/25
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3S	675020 6,3S
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil nemesacél „Stainless“ Hatszög 3 mm	675494 3
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Torx® profil TX10	675496 TX10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Torx® profil TX25	675496 TX25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil nemesacél „Stainless“ Hatszög 4 mm	675494 4
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675490 2/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil nemesacél „Stainless“ Hatszög 5 mm	675494 5
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Torx® profil TX15	675496 TX15
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675492 1/25

Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675490 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Torx® profil TX40	675496 TX40
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Torx® profil TX30	675496 TX30
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil nemesacél „Stainless“ Hatszög 2,5 mm	675494 2,5
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3Nemesacél „Stainless“ Torx® profil TX20	675496 TX20