

3M**Vlies csiszolószalag (A) DF-BL, 13×610 mm, Szemcseméret: 180**

Rendelési adatok

Rendelés száma	558478 180
GTIN	4046719327591
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló és rugalmas vlies csiszolószalag nagy **élstabilitással**.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, mattításhoz és finiseléshez. A **csekély tágulású szövetalap** különösen sűrített levegős gépeken előforduló nagyobb terhelésekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Kivitel	A medium
Szemcseméret	180
Festék	piros
Finomsági fok	közepes
Sorozat	DF-BL
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Csiszolószalag szélessége	13 mm
Csiszolószalag hossza	610 mm
Terméknév attribútum	13×610 mm
Termék fajtája	Vlies csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	20-25 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	20 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20 m/s	H
INOX	alkalmas	20 m/s	
Ti	alkalmas	20 m/s	
GG(G)	alkalmas	20 m/s	K
CuZn	alkalmas	20 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	20 m/s	
Fa	alkalmas	20 m/s	
Lakk	alkalmas	20 m/s	
Uni	alkalmas	20 m/s	
Szárász	alkalmas		