

**3M****Vlies csiszolószalag (A) SC-BS, 30×533 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558498 100
GTIN	4001895540998
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.**

Ideális vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.

**Felhasználás:**

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozdsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	durva
Szemcseméret	100
Festék	barna
Kivitel	A coarse
Sorozat	SC-BS
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolószalag szélessége	30 mm
Csiszolószalag hossza	533 mm
Terméknév attribútum	30×533 mm
Termék fajtája	Vlies csiszolószalag

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas	15-20 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	10 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	10 m/s	H
INOX	alkalmas	10 m/s	
Ti	alkalmas	10 m/s	
GG(G)	alkalmas	10 m/s	K
CuZn	alkalmas	10 m/s	N
Műanyag, GFK	alkalmas	10 m/s	
Fa	alkalmas	10 m/s	
Lakk	alkalmas	10 m/s	
Uni	alkalmas	10 m/s	
Száraz	alkalmas		