

3M**Vlies csiszolószalag (A) SC-BS, 30×533 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558498 280 |
| GTIN | 2050001948656 |
| Árucikk kategória | 53M |

Leírás**Kivitel:**

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, **egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.**

Ideális vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozdsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Szemcseméret | 280 |
| Kivitel | A very fine |
| Festék | kék |
| Finomsági fok | nagyon finom |
| Sorozat | SC-BS |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Csiszolószalag szélessége | 30 mm |
| Csiszolószalag hossza | 533 mm |
| Terméknév attribútum | 30×533 mm |
| Termék fajtája | Vlies csiszolószalag |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | 15-20 m/s | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 10 m/s | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 10 m/s | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 10 m/s | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 10 m/s | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 10 m/s | H |
| INOX | alkalmas | 10 m/s | |
| Ti | alkalmas | 10 m/s | |
| GG(G) | alkalmas | 10 m/s | K |
| CuZn | alkalmas | 10 m/s | N |
| Műanyag, GFK | alkalmas | 10 m/s | |
| Fa | alkalmas | 10 m/s | |
| Lakk | alkalmas | 10 m/s | |
| Uni | alkalmas | 10 m/s | |
| Száraz | alkalmas | | |