



## XT furatmikrométer, Méréstartomány: 3-4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 3-4
GTIN	2050001893062
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsnit az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. „Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

#### Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

#### Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

#### Figyelem:

XT furatmikrométer **2 pontos méréshez**.

### Műszaki leírás

Hibahatár	0,004 mm
Standard mérésmélység	12 mm
Méret a	0 mm
Leolvasás	0,002 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

## Szolgáltatások

Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20
DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200

## Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 4 mm	484030 4
Tartalék XT mérőfej Mérésstartomány 3-4 mm	428605 3-4