



XT furatmikrométer, Méréstartomány: 2-2,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3-pontos **XT furatmikrométer**. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsnit az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva. „Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Figyelem:

XT furatmikrométer **2 pontos méréshez**.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,002 mm
Méret a	0 mm
Standard mérésmélység	9 mm
Hibahatár	0,004 mm
Szabvány	DIN 863
Mérődob osztás	1/50 mm

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 200 mm	022510 200
Kalibrálás3 pontos furatmikrométer Max. mérésstartomány 20 mm	022500 20