



Konnektor-elosztó Master-Slave funkcióval, Csatlakozó aljzatok száma:



Rendelési adatok

Rendelés száma	081179
GTIN	4007123611867
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal. 3500 W (16 A) névleges teljesítmény.

Automatikus konnektor elosztó túlfeszültség elleni védelemmel és Master-Slave funkcióval. A túlfeszültség elleni védelem (19500 A) megakadályozza a csatlakoztatott készülékeknek egy túlfeszültség utáni meghibásodását. A fő aljzathoz csatlakoztatott készülék be/ki kapcsolójával az alárendelt aljzatokhoz kapcsolódó készülékeket is automatikusan be vagy ki lehet kapcsolni. **1 Master, 5 Slave és 2 állandó csatlakozó aljzat.** Beállítható kapcsolási küszöb (kb. 8 – 80 W).

Kábelhossz: 3 m

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Csatlakozó aljzatok száma	8
Elosztó hossza	570 mm
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábel kategória	H05VV-F
Kábelhossz	3 m
Termék fajtája	Dugaszolóaljzat-elosztó

