

## Külön mérőcsap 2. tűrési osztály, Típus: 01



### Rendelési adatok

Rendelés száma	483910 01
GTIN	2050001862891
Árucikk kategória	48A

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett ( $60 \pm 2$  HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm  $\varnothing$ -tól méretjelöléssel 0,01 mm – 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.

**Tűrési osztály 2:** Csap  $\varnothing \pm 0,002$  mm.

#### Felhasználás:

Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.

#### Figyelem:

Megrendeléskor **adja meg a kívánt  $\varnothing$ -t is**, pl. a 483900 sz. 5 méret **10,08** ill. a 483920 sz. 5 méret **10,082**.

### Műszaki leírás

Mérőcsap hossza	40 mm
Emelkedés	0,01 mm
Névleges méret	0,2 - 0,29 mm
Kalibrálás	L5
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	2
Keménység	$60 \pm 2$ HRC
Alapanyag	Idomszeracél
Termék fajtája	Ellenőrző csap

## Szolgáltatások

DAkS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20	028260 20
KalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20	028240 20