



Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval, Típus: S11M



Rendelési adatok

Rendelés száma	979000 S11M
GTIN	4045197815323
Árucikk kategória	9SA

Leírás

Kivitel:

Rugalmas eszközkidó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A master rendszerek az opcionális szekrénybővítéssel (slave rendszer) bővíthetők. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.

Ház és fiókok 1 mm acéllemezből. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópól.

Felhasználás:

Automatikus eszközkidó rendszer szerszámok és tartozékok tárolásához és nyilvántartásához.

Tartalma:

Fiókelválasztó: 10× 960310_4+18; 1×960330_3+14

Felszereltség:

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 1 technikai fiók
10×75 mm; 1×150 mm

Tartalom:

Főlérendelt rendszer: Árukiadó szekrény 11 db 36×36 E fiókkal, érintőképernyővel, vonalkód leolvasóval, számítógéppel inkluzív BASIC szoftvercsomag és fiókelválasztó

Tartalom:

Érintőképernyő 22 col; vonalkód leolvasó; számítógép BASIC szoftvercsomaggal

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75 kg

Tárolófelület: 4 m²

Magasság: 1390 mm

Szélesség: 717 mm

Mélység: 750 mm

Fiók hasznos szélessége: 612 mm

Fiók hasznos mélysége: 612 mm

Műszaki leírás

Tárolófelület	4 m ²
Felosztás egy fiókon belül	36×36 E
Magasság	1390 mm
Fiókok száma	11
Fiók hasznos szélessége	612 mm
Súly	249 kg
Szélesség	717 mm
Mélység	750 mm
Fiók hasznos mélysége	612 mm
Típus	Alap fölérendelt szekrény kompletten
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003