



Csuklós speciális körmöskulcs hajlított, legnagyobb Ø / csap névleges Ø: 80/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628810 80/4
GTIN	4020772051075
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.

Hajlított, cserélhető csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

Műszaki leírás

Állítható csaptávolság a	40 - 80 mm
Teljes hossz	215 mm
Csap névleges Ø	4 mm
Max. Ø	80 mm
Típus	764C
Menetes csap	M6
Gyártó jelölése	764CC
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

Tartozék

Tárolódoboz, 20 darabos, külön csapokkal és anyákkal

628850