



Csuklós speciális körmöskulcs hajlított, legnagyobb Ø / csap névleges Ø: 125/8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628810 125/8
GTIN	4020772051112
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.

Hajlított, cserélhető csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

Műszaki leírás

Állítható csaptávolság a	80 - 125 mm
Max. Ø	125 mm
Teljes hossz	290 mm
Csap névleges Ø	8 mm
Típus	764C
Menetes csap	M6
Gyártó jelölése	764CC
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

Tartozék

Tárolódoboz, 20 darabos, külön csapokkal és anyákkal

628850