



Tárolódoboz, 20 darabos, külön csapokkal és anyákkal



Rendelési adatok

Rendelés száma	628850
GTIN	4020772050665
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

2-2 csap, Ø 4, 5, 6, 7 és 8 mm. 10 db M6 anya áttekinthető műanyag tárolódobozban.

Alapanyag:

Speciális acél, edzett és barnított.

Alkalmazható:

Csuklós speciális körmöskulcs a 628810 sz. 80/4 mérettől a 125/8 méretig és a 628820 sz. 80/5 mérettől a 125/8 méretig.

Figyelem:

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

Műszaki leírás

Csap névleges Ø	8 mm
Csap névleges Ø	7 mm
Csap névleges Ø	5 mm
Csap névleges Ø	6 mm
Csap névleges Ø	4 mm

Inkl. felfogó anya	10 × M6
Típus	764ZB
Gyártó jelölése	764ZB-M6
Tartalom (db)	10 csap
Hossz	90 mm
Szélesség	65 mm
Magasság	20 mm
Súly	95 g
Termék fajtája	Csapos homlokfurat kulcs