



Csuklós speciális körmöskulcs nyomatékkulcsokhoz, legnagyobb Ø / csap névleges Ø: 40/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.

Meghajtó négyszöggel egy nyomatékkulccsal való felhasználáshoz. Cserélhető csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

Műszaki leírás

Állítható csaptávolság a	18 - 40 mm
Teljes hossz	120 mm
Max. Ø	40 mm
Csap névleges Ø	4 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Típus	764C
Menetes csap	M4
Gyártó jelölése	764Md
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

