



Csuklós speciális körmöskulcs nyomatékkulcsokhoz, legnagyobb Ø / csap névleges Ø: 125/6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Árucikk kategória	63Q

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.

Meghajtó négyszöggel egy nyomatékkulccsal való felhasználáshoz. Cserélhető csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap Ø = csap névleges Ø – 0,1 mm; tűrésmező h12.

Műszaki leírás

Max. Ø	125 mm
Állítható csaptávolság a	80 - 125 mm
Teljes hossz	250 mm
Csap névleges Ø	6 mm
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Típus	764C
Menetes csap	M6
Gyártó jelölése	764Md
Termék fajtája	Speciális körmöskulcs

Tartozék

Tárolódoboz, 20 darabos, külön csapokkal és anyákkal

628850