



Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval, Típus: S54



Rendelési adatok

Rendelés száma	979000 S54
GTIN	4045197815347
Árucikk kategória	9SA

Leírás

Kivitel:

Rugalmas eszközkidó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A master rendszerek az opcionális szekrénybővítéssel (slave rendszer) bővíthetők. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.

Ház és fiókok 1 mm acéllemezből. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópól.

Felhasználás:

Automatikus eszközkidó rendszer szerszámok és tartozékok tárolásához és nyilvántartásához.

Tartalma:

Fiókrendezők: 200×960540_149; 12×960560_149

Felszereltség:

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 48×50 mm; 6×100 mm

Tartalom:

Alárendelt rendszer: Árukiadó szekrény inkluzív fiókelválasztó.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék **porszórt bevonattal.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
Fiók / kihúzható polc teherbírása: 15 kg
Tárolófelület: 5 m²
Magasság: 1390 mm
Szélesség: 717 mm
Mélység: 750 mm
Fiók hasznos szélessége: 153 mm
Fiók hasznos mélysége: 612 mm

Műszaki leírás

Tárolófelület	5 m ²
Felosztás egy fiókon belül	9×36 E
Magasság	1390 mm
Fiókok száma	54
Fiók hasznos szélessége	153 mm
Súly	404 kg
Szélesség	717 mm
Mélység	750 mm
Fiók hasznos mélysége	612 mm
Típus	Szekrénybővítés kompletten
Fiók / kihúzható polc teherbírása	15 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003