



## Körfűrész lap expert for Steel, Lap Ø D: 305mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	583910 305
GTIN	3165140737739
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, **zaj- és vibrációcsillapító törzslappal**. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A **bevonat** megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A **precíziós köszörülésű keményfém fogak** hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

#### Felhasználás:

**Acél megmunkálásához.** Akeményfém fogaknak a törzslapon való speciális rögzítése megakadályozza a fogak kitörését. Fogalak: trapéz lapos fog (élettöréssel), semleges homlokszög. Fejező- és gérvágó fűrészekhez.

#### Figyelem:

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.**

### Műszaki leírás

Ø	305 mm
Furat Ø	25,4 mm
Fogak száma	60

Vágási szélesség B	2,6 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap