



## Körfűrész lap expert for Aluminium, Lap Ø D: 216mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	583920 216
GTIN	3165140796767
Árucikk kategória	54B

### Leírás

#### Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, **zaj- és vibrációcsillapító törzslappal**. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A **bevonat** megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A **precíziós köszörülésű keményfém fogak** hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

#### Felhasználás:

Pontos vágások **alumíniumban** és más színes- és könnyűfémekben. Fogalak: Trapéz lapos fog negatív homlokszöggel a könnyű és biztonságos munkavégzés érdekében kézi előtolás esetén. Fejező- és gérvágó fűrészekhez, panelfűrészekhez.

#### Figyelem:

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.**

### Műszaki leírás

Furat Ø	30 mm
Ø	216 mm
Fogak száma	64

Vágási szélesség B	2,6 mm
Menesztőfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/9,5/46,5 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap