



Körfűrész lap expert for Aluminium, Lap Ø D: 254mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	583920 254
GTIN	3165140796781
Árucikk kategória	54B

Leírás

Kivitel:

Precíziós fűrészlap nagy szilárdságú, **zaj- és vibrációcsillapító törzslappal**. Az integrált feszítőgyűrű biztosítja az alaktartást minden hőmérséklet-tartományban. A **bevonat** megakadályozza a megtapadást, hűvösen tartja a fűrészlapot és véd a korróziótól. A **precíziós köszörülésű keményfém fogak** hosszú élettartamot és kitűnő vágásminőséget biztosítanak.

Felhasználás:

Pontos vágások **alumíniumban** és más színes- és könnyűfémekben. Fogalak: Trapéz lapos fog negatív homlokszöggel a könnyű és biztonságos munkavégzés érdekében kézi előtolás esetén. Fejező- és gérvágó fűrészekhez, panelfűrészekhez.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Furat Ø	30 mm
Ø	254 mm
Fogak száma	80

Vágási szélesség B	2,8 mm
Menesztőfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/9,5/46,5 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap