



## Acél mérőszalag kerület és Ø méréshez, Max. méréstartomány terjedelem: 4720mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465680 4720
GTIN	2050001061744
Árucikk kategória	46R

### Leírás

#### Kivitel:

**CJU** acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és Ø osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. **Nóniusz leolvasása 0,1 mm.** Hibahatárok a DIN 866 szerint.

#### Figyelem:

C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Méréstartomány Ø	1100 - 1500 mm
Szalagszélesség	16 mm
Kerületi méréstartomány	3450 - 4720 mm
Leolvasás	0,1 mm
Szalagvastagság	0,2 mm
Kalibrálás	G2
Termék fajtája	Mérőszalag

## Szolgáltatások

KalibrálásKerületmérő szalag Maximális hossz 6000 mm

026280 6000