

**Toldószár, 1/2 col „Wobble-Drive”, Teljes hossz: 255mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	641134 255
GTIN	4018754091171
Árucikk kategória	63A

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

„Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt. 15°-os billentés minden oldalra lehetséges.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Teljes hossz	255 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Termék fajtája	Extensionrod