


Garant**Precíziós kúpsüllyesztő 90°, TiAlN, Külső Ø Dc: 8,3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG1130 8,3 |
| GTIN | 4062406198374 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:**

Minden süllyesztő 3 élű. Speciális geometria egyenlőtlen osztással és összehangolt vágóél kialakítással. Radiálisan hátraköszörült. A forgácsterék tömör anyagból köszörülten kialakítva. Új fejlesztésű, **speciális TiAlN bevonat** a hosszú élettartam érdekében.

Precíziós kúpsüllyesztő, mely a DIN335-C-nél szűkebb gyártási tűrésekkel készül.

Mint a 150130 sz.

Előny:

Nagyon nyugodt járás a teljes süllyesztési folyamat során. Rezgésmentes járás a tökéletes eredmények érdekében **optimális szerszám élettartam mellett.**

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő **pontos, kerek 90°-os süllyesztések** készítéséhez.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------|
| Teljes hossz L | 50 mm |
| Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M4 |
| Szártűrés | h9 |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,1 mm/ford, |
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Külső Ø | 8,3 mm |

| | |
|---|---------------------------|
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 2 mm |
| Tartalom | 10 |
| Bevonat | TiAlN |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Függőleges élek osztása | egyenlőtlen |
| Szabvány | DIN 335 C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | zöld |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 75 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 75 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 50 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 65 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 18 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 8 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 8 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 16 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 10 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 12 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 25 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 60 m/min | N |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Grafit, GFK, CFK | feltételesen alkalmas |
| Uni | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |

Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø
Dc 8,3 mm

150130 8,3