

Garant**LED-es nagyítólámpa felhelyezhető lencsével, Lencse Ø: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	491497 160
GTIN	4062406198725
Árucikk kategória	41M

Leírás**Kivitel:**

Innovatív formatervezésű nagyítólámpa maximális igényekhez. Nagyméretű Ø153 mm üveg torzításmentes képhez. Kiegyensúlyozott, rugóval tehermentesített, pontosan rögzíthető rudazat robusztus kivitelben (színtelen eloxált) alumíniumból és kiváló minőségű műanyagból. A zárt csuklók védik a belső vezetékeket.

- **Abszolút karcálló üveg lencse - a torzításmentes látás érdekében.**
- **3D csuklós rudazat az egyedi beállításhoz és rögzítéshez.**
- **Világítás: 112 nagyteljesítményű SMD LED, teljesítményfelvétel csak kb. 13 W. Az 5500 Lx fényerő akár 10 %-ig fokozatmentesen leszabályozható, a LED-ek élettartama akár 50.000 óra.**
- **A szegmenskapcsolás (Visualizer) lehetővé teszi a struktúrákat kihangsúlyozó megvilágításokat. 1A fokozatú színvisszaadás a színek briliáns láthatóvá tételéhez.**

Felhasználás:

Laborban, a gyártás, szerelés, minőségbiztosítás stb. területén a látással és ergonomikus kezeléssel szembeni maximális igényekhez.

Tartalom:

Dugaszos hálózati tápegység 100 – 240 V, 50/60 Hz, lencsevédő és asztali szorító 491492 sz. TK méret.

Felragasztott lencsével Ø 30 mm.

Figyelem:

A fényforrás a gyártó által cserélhető.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Felhelyezhető lencse nagyítása (x-szeres)	3,5
Kinyúlás	1356 mm
LED-ek száma	48
Lencse Ø	160 mm
Csuklós kar hossza A	500 mm
Csuklós kar hossza B	484 mm
Fej Ø	250 mm
Nagyítás (x-szeres)	1,9
Termék fajtája	Nagyítólámpa

Tartozék

Asztali talp LED-es nagyítólámpához Típus TK	491492 TK
--	-----------