

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M48X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M48X1,75
GTIN	4062406198817
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 28 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetfajta	M
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	48 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	46,25 mm
Menetmélység	144 mm
Szár négyszög □	29 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G

Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20
Szár Ø D _s	36 mm
Teljes hossz L	250 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,75 mm
Menetméret	M48×1,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró