


**VHM maró, TiAlN, Ø h10 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3618 20
GTIN	4062406199371
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

A 6 fog következtében **kimagaslóan nyugodt járású.**

Nagyon stabil kivitel a megerősített mag miatt.

Mint a 203618 sz.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	20 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes
Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	104 mm
Élhossz L _c	38 mm
Fogak száma Z	6
Spirálszög	45 fok
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,107 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Tűrés névleges Ø	h10

Sarokletörés szöge	90 fok
Tartalom	5
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,1 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	70 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

VHM maró Ø DC 20 mm

203618 20