

Garant**Szorítópofa pár, H = 15, Típus: 2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 360184 2 |
| GTIN | 4062406199821 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

Edzett, nyers darabok befogásához. A szorítópofák megfordítható pofaként használhatóak. Befogó lépcső 4 mm magassággal.

A pofák négy befogási tartományt fednek le.

Alkalmazható:

360180 és 360181 sz. 160/A méretű központosító satu.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------|
| Hozzávaló színekód | PCV 160 |
| Befogási tartomány S3 | 50 - 60 mm |
| Befogási tartomány S2 | 110 - 120 mm |
| Befogási tartomány S4 | 80 - 90 mm |
| Befogási tartomány S1 | 20 - 30 mm |
| Pofaszélesség A | 120 mm |
| Terméknév attribútum | H = 15 |
| Termék fajtája | Satupofák |

