

Garant**Szorítópofa pár, H = 40, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360183 4
GTIN	4062406198787
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Edzett, nyers darabok befogásához. A szorítópofák megfordítható pofaként használhatóak. Befogó lépcső 4 mm magassággal.

Alkalmazható:

360180 és 360181 sz. 160/A méretű központosító satu.

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsavarok.

Műszaki leírás

Hozzávaló színekód	PCV 160
Befogási tartomány S1	40 - 50 mm
Befogási tartomány S2	90 - 100 mm
Pofaszélesség A	80 mm
Terméknév attribútum	H = 40
Termék fajtája	Satupofák

