

HOLEX**Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, Ø 115 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5284 60
GTIN	4062406199708
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- **Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.**
- **Üvegszálalás tényér az optimális nyomóerő érdekében.**
- **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
- **Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.**

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Az 565284 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerezés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszerezés.**

Műszaki leírás

Alak leírása	Kúpos
Furat Ø	22,23 mm

Tárcsa Ø	115 mm
Tartalom	100
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Legyezős csiszolótárcsalong life ZA kúpos Szemcsézet 60

565284 60