

HOLEX**Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5285 40
GTIN	4062406201630
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.
- Üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.
- Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.
- Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.

long life - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében.

Az 565285 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

Tartalom:

100 darab legyezős csiszolótárcsa 565285 sz.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszерelés készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszерelés.**

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
----------	--------

Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	40
Alak leírása	Kúpos
Tartalom	100
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Legyezős csiszolótárcsalong life ZA kúpos Szemcsézet 40

565285 40

