

HOLEX**Legyezős csiszolótárcsa speed ZA sík, Ø 125 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5295 60
GTIN	4062406201753
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- **Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.**
- **Üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.**
- **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
- **Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.**

speed - sík lamella elrendezés **nagy időegység alatti forgácsleválasztáshoz** és hosszú élettartamhoz.

Az 565295 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Pontos élettörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

Figyelem:

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszereles készletben! Rendelési információ:
1 készlet = 1 kiszereles.**

Műszaki leírás

Alak leírása	lapos
Furat Ø	22,23 mm

Tartalom	100
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Legyezős csiszolótárcsaspeed ZA sík Szemcsézet 60

565295 60