

HOLEX**Legyezős csiszolótárcsa speed+ ZA sík, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- **Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.**
- **Üvegszálalás tényér az optimális nyomóerő érdekében.**
- **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
- **Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.**

speed+ - optimalizált lamella elrendezés **nagyon agresszív**, fíber tárcsához hasonló munkavégzéshez.

Az 565299 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Élmegmunkálás, leválasztó csiszolás.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Alak leírása	lapos
Tartalom	100

Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Legyezős csiszolótárcsaspeed+ ZA sík Szemcsézet 40

565299 40