


HOLEX**Tépőzárás csiszolótárcsa (A) 15 lyukasztással, Ø 150 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5779 60
GTIN	4062406201784
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

A portaszító bevonat megakadályozza a korai eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú. Tépőzárás csiszolótárcsa félig nyitott szórással, korund (A).

Az 567790 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Excenter csiszolókon tépőzárás csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

Univerzális termék durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, festékrendszereken és fákon.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	150 mm
Szemcsézet	60
Tartalom	500
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	15
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147
PU tépőzárás csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150
PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150

Tépőzáras csiszolótárcsa (A)15 lyukasztással Szemcsézet 60

567790 60