


**HOLEX****Tépőzáras csiszolótárcsa (A) 15 lyukasztással, Ø 150 mm, Szemcsézet: 120****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5779 120
GTIN	4062406201814
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

A portaszító bevonat megakadályozza a korai eltömődést. A hátoldal bolyhos velúr bevonatú. Tépőzáras csiszolótárcsa félig nyitott szórással, korund (A).

Az 567790 sz.-nak felel meg.

**Felhasználás:**

**Excenter csiszolókon** tépőzáras csiszolótányérral, pl. 567990 sz. (porelszívás lehetséges).

Univerzális **Allround termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, lakkrendszeren és fán.

**Univerzális termék** durva-, köztes- és finomcsiszoláshoz minden fém- és műanyag felületen, festékrendszereken és fákon.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	120
Tárcsa Ø	150 mm
Tartalom	500
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Elszívó lyukak száma	15
Meghajtó gép	Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzárás csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

PU tépőzárás csiszolótányér Külső Ø 150 mm	567885 150
Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 147 mm	567990 147
PU tépőzárás csiszolótányérPerforálás Külső Ø 150 mm	567887 150

Tépőzáras csiszolótárcsa (A)15 lyukasztással Szemcsézet  
120

---

567790 120